

仕様

800G-7	
縮長	465mm
全高	1,430mm
EV スライド	305mm
質量	750g

500G-7	
縮長	400mm
全高	1,150mm
EV スライド	230mm
質量	580g

450G-7	
縮長	315mm
全高	900mm
EV スライド	310mm
質量	510g

取扱説明書




このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことにありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき正しく、十分に性能を生かしてお使いください。お読みになったあとは必ず保管し、わからないときには再読してください。

⚠ 注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

🚫 禁止 このマークは禁止（してはいけないこと）内容です。説明にしたい事故のないようお使いください。

J198-2

各部名称




搭載する機材

🚫 禁止

この製品は、1kg位までの機材を載せるように作られています。これ以上の機材は載せないでください。
また、1kg以下のものであっても重心位置によりバランスの取りにくいものもあります。
そのようなときは、上のクラスの三脚をお使いください。

持ち運びのとき


🚫 禁止



三脚にカメラを取り付けたまま移動すると思わぬ事故を起こすことがあります。カメラは三脚から外して運搬してください。


機材の取り付けと
セットアップ

⚠ 注意




カメラの取り付け、ハンドル、ツマミ、レバー類のロックは確実にし、3本の脚は決められた位置まで確実に開いて落下や転倒を防いでください。

カメラの取り付け方




カメラを片手で支えながらカメラネジツマミをしっかりと締め込みます。
機材の取り付けが完了するまで、機材はしっかりと保持してください。




このときカメラ台を傾けてカメラネジ部が見えるようにすると取り付けがらくです。

雲台の使い方




- ①パンハンドルをゆるめるとティルト(前後回転)します。
②パンストッパーをゆるめるとパン(水平回転)します。




- ③カメラ台ストッパーをゆるめるとカメラ台を縦位置にすることができます。(90°)

脚の伸ばし方




レバーを開くとパイプは伸縮できます。
希望の位置でレバーをしっかりロックしてください。
太いパイプを優先してご使用になるとグラつきが少なくなります。

脚の開き方




脚を開く時には、前方の脚Aをささえにし手前の2本に手をかけ、静かに開いてください。
3本の脚が同時に開きます。

⚠注意




脚は十分に開いてご使用ください。
開き方が十分でないと画面が傾いたり安定がわるくなります。

エレベーターの使い方




800G-7・500G-7



450G-7

エレベータ締め付けナットをゆるめエレベータを引出します。
希望の高さを出してしっかりと締め付けます。
450G-7は、2段伸縮エレベータを採用しています。
エレベータロックレバーをゆるめることにより、細いエレベータをさらに引出せます。

⚠注意



エレベータ締め付けナットBを完全にはずしてしまった時は、エレベータ締め付けリングCの割れを本体の凸起にあわせてからセットします。

お手入れ

- グリス、油の補給はしないでください。
- よごれたときには、中性洗剤をやわらかな布につけてふいてください。その後、きれいな乾いた布でふいてください。
- 火に近づけないようにしてください。夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。



*改良のため、お断りなくデザイン、仕様を変更することがありますのでご了承ください。

アフターサービス

本製品の補修用性能部品は製造中止後5年を目安に保有しております。
したがって本期間中は修理をお受けいたします。

インターネット・ホームページ <http://www.slik.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ
ケンコー・トキナー・コニカミノルタお客様センター
Tel. 0120-162-414

修理に関するお問い合わせ
ケンコー・トキナー・コニカミノルタカメラ修理相談窓口
Tel. 0120-975-124

スリック製品販売元
株式会社 ケンコー・トキナー
〒161-8570 東京都新宿区西落合3-9-19

製造元
スリック株式会社
〒350-1231 埼玉県日高市鹿山853